


**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med rødt deksel og påskrift "WSV" (ytterligere sikkerhetsforsyning)**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 rødt glans	4188 708	1/5		4010337117063

**Egenskaper**

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Brudd sikker termoplastsokkel.
- Jordet bæring.
- Jordet bæring.

**Tekniske data**

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale	
- stiv og fleksibel:	
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>

**Merknader**

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylene
- Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.