









SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør Skruklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	4383 01	1/5		4010337093633
 renhvit glans	4383 03	1/5		4010337093657
 renhvit silkematt	4383 27	1/5		4010337108450
 antrasitt	4383 28	1/5		4010337093671
 aluminiumsfarget	4383 26	1/5		4010337093664
 svart matt	4383 005	1/5		4010337093626
 grå matt	4383 015	1/5		4010337093640
 rustfritt stål	4383 600	1/5		4010337093688

Egenskaper

- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-