# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør Skruklemmer**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kremhvit glans | 4383 01 | 1/5 | | 4010337093633 |
|  renhvit glans | 4383 03 | 1/5 | | 4010337093657 |
|  renhvit silkematt | 4383 27 | 1/5 | | 4010337108450 |
|  antrasitt | 4383 28 | 1/5 | | 4010337093671 |
|  aluminiumsfarget (lakkert) | 4383 26 | 1/5 | | 4010337093664 |
|  svart matt (lakkert) | 4383 005 | 1/5 | | 4010337093626 |
|  grå matt (lakkert) | 4383 015 | 1/5 | | 4010337093640 |
|  rustfritt stål | 4383 600 | 1/5 | | 4010337093688 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Egenskaper**

- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringssdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 32 mm |
| Ledningsmateriale: | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- For ledninger fra: | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur<br>- økt berrøingsbeskyttelse: | 0 °C til +45 °C |

---

**Merknader**

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

---