


## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Stikklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4453 70	1/10/100		4010337117636

### Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

### Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur - økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

### Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylene
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.