



SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~med klapplokk System 55



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  aluminiumsfarget | 4454 26 | 1/5 | | 4010337094074 |
|  rustfritt stål | 4454 600 | 1/5 | | 4010337094104 |

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 29 mm |
| Ledningsmateriale: | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: | 1,5 mm ² til 2,5 mm ² |

Merknader

- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
