




SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~med klapplokk TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	4454 66	1/5		4010337094128
 antrasitt	4454 67	1/5		4010337094135
 aluminiumsfarget	4454 65	1/5		4010337094111

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og klosruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²