


SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4454 70	1/5		4010337117384

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²

Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylene