© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk med grønt deksel og påskrift "SV" (sikkerhetsforsyning)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grønn glans	4454 707	1/5		4010337117414

Egenskaper

- Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringssdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- Jordet bærering.
- Jordet bærering.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.