GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4461 70	1/5		4010337117186
 renhvit silkematt (lakkert)	4461 72	1/5		4010337117193
 antrasitt (lakkert)	4461 73	1/5		4010337117216
 svart matt (lakkert)	4461 74	1/5		4010337117209
 grå matt (lakkert)	4461 76	1/5		4010337117223

Egenskaper

- Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringssdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	 1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
