






**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med påskrift "EDV" og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4461 70	1/5		4010337117186
 renhvit silkematt (lakkert)	4461 72	1/5		4010337117193
 antrasitt (lakkert)	4461 73	1/5		4010337117216
 svart matt (lakkert)	4461 74	1/5		4010337117209
 grå matt (lakkert)	4461 76	1/5		4010337117223

**Egenskaper**

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kløfeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

**Tekniske data**

Monteringsdybde: 32 mm

