


SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ uten festeklør Flatebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4466 70	1/10		4010337117896

Egenskaper

- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²