








## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvitt glans	4754 01	1/5		4010337114154
 renhvitt glans	4754 03	1/5		4010337114178
 renhvitt silkematt	4754 27	1/5		4010337114192
 antrasitt	4754 28	1/5		4010337114208
 aluminiumsfarget	4754 26	1/5		4010337114185
 svart matt	4754 005	1/5		4010337114147
 grå matt	4754 015	1/5		4010337114161

### Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøtting.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

## Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale - stiv og fleksibel:	
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Merknader

- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
  - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-