

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	4754 01	1/5		4010337114154
 renhvit glans	4754 03	1/5		4010337114178
 renhvit silkematt	4754 27	1/5		4010337114192
 antrasitt	4754 28	1/5		4010337114208
 aluminiumsfarget	4754 26	1/5		4010337114185
 svart matt	4754 005	1/5		4010337114147
 grå matt	4754 015	1/5		4010337114161

Egenskaper

- Bæring er jordnet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringssdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøtting.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Tekniske data

Monteringsdybde: 29 mm

Ledningsmateriale
- stiv og fleksibel:

Tilkoblingstverrsnitt
- For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-