© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tastsensor 4.55 Plus dobbel/4-dobbel for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	5016 003	1		4010337132189
 svart	5016 050	1		4010337132202

Egenskaper

- Tastsensor med integrert busskobler kan benyttes i variantene enkel / 3-dobbel eller dobbel / 4-dobbel, avhengig av det valgte vippesettet.
- Tastsensor med integrert display for visning av funksjoner og status.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Integrert temperatur- og fuktighetssensor.
- Integrert nærværsensor, sender et telegram når noen kommer i nærheten.
- Integrerte orienterings-LED.
- Alarmmelding med lyd og varselsmelding (tekst).
- Brukerdefinerte farger for tekst og ikoner.
- Skjermsparer med mulighet for visning av opptil fire elementer (klokkeslett, dato osv.) på skjermen.

Vippefunksjon

- Bryter (PÅ, AV, OM), dimming, scene-underenhet, persienne og regulatorunderenhet.
- Skille mellom langt og kort knappetrykk.
- Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
- Åpne/lagre scener.
- Regulatorunderenhet for omkobling av driftsmodus (komfort, standby, natt) eller justering av nominell verdi.

Knappfunksjon

- Bryter (på, av, om), dimming, RGB-kobling / sende verdi, RGBW-kobling / sende verdi, fargetemperaturomstilling / sende verdi, verdigiver, scene-underenhet, persienne, skiftregister, 4-kanals betjening og fargetemperaturtilpasning.
- Dimming av fargetemperatur, denne funksjonen er bare tilgjengelig ved dobbel, 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
- RGB-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
- RGBW-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 4-dobbel tastsensor.
- Skille mellom langt og kort knappetrykk.
- Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
- Åpne/lagre scener.
- Verdigiver (1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

To potensialfrie kontakter

- Tilkobling av en Gira-fjernføler (fordefinerte verdier) eller en NTC-temperaturføler eller bryter, trykknapp, lekkasjesensor eller kondenssensor.
- Funksjon: Reaksjon ved lukking eller åpning (på, av, om) av kontakten, scene-underenhet (åpne/lagre), sending av tegnrekke (14 bytes) og skille mellom langt og kort knappetrykk.

Displayegenskaper

- Konfigurerbart fargedisplay med tekst og/eller ikoner.
- 120 forskjellige ikoner til utvalg.
- Displaylysstyrke kan stilles inn i normalmodus/nattmodus.
- Lysatmosfære kan stilles inn via undermeny.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Strømforbruk KNX:	8 til 14 mA
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger:	2
Lengde ledningssett:	25 cm, kan forlenges til maks. 5 m
Beskyttelsesklasse:	III
Monteringsdybde:	20,8 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 93 % (ingen kondens)

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
- 3-tråds ledningssett inkludert i leveringsomfanget.
- Bærering inkludert i leveringsomfanget.
