



Tastsensor 4.55 Plus dobbel/4-dobbel for KNX



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  hvit | 5016 003 | 1 | | 4010337132189 |
|  svart | 5016 050 | 1 | | 4010337132202 |

Egenskaper

- Tastsensor med integrert busskobler kan benyttes i variantene enkel / 3-dobbel eller dobbel / 4-dobbel, avhengig av det valgte vippesettet.
- Tastsensor med integrert display for visning av funksjoner og status.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Integrert temperatur- og fuktighetssensor.
- Integrert nærværssensor, sender et telegram når noen kommer i nærheten.
- Integreerte orienterings-LED.
- Alarmmelding med lyd og varselsmelding (tekst).
- Brukerdefinerte farger for tekst og ikoner.
- Skjermsparer med mulighet for visning av opptil fire elementer (klokkeslett, dato osv.) på skjermen.

Vippefunksjon

- Bryter (PÅ, AV, OM), dimming, scene-underenhet, persienne og regulatorunderenhet.
- Skille mellom langt og kort knappetrykk.
- Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
- Åpne/lagre scener.
- Regulatorunderenhet for omkobling av driftsmodus (komfort, standby, natt) eller justering av nominell verdi.

Knappfunksjon

- Bryter (på, av, om), dimming, RGB-kobling / sende verdi, RGBW-kobling / sende verdi, fargetemperaturstilling / sende verdi, verdigiver, scene-underenhet, persienne, skiftregister, 4-kanals betjening og fargetemperaturtilpasning.
- Dimming av fargetemperatur, denne funksjonen er bare tilgjengelig ved dobbel, 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
- RGB-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 3-dobbel og 4-dobbel tastsensor.
- RGBW-dimming. Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved 4-dobbel tastsensor.
- Skille mellom langt og kort knappetrykk.
- Dimmemodus, start/stopp eller trinnvis dimming.
- Åpne/lagre scener.
- Verdigiver (1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

To potensialfrie kontakter

- Tilkobling av en Gira-fjernføler (fordefinerte verdier) eller en NTC-temperaturføler eller bryter, trykknapp, lekkasjesensor eller kondenssensor.
- Funksjon: Reaksjon ved lukking eller åpning (på, av, om) av kontakten, scene-underenhet (åpne/lagre), sending av tegnrekke (14 bytes) og skille mellom langt og kort knappetrykk.

Displayegenskaper

- Konfigurerbart fargedisplay med tekst og/eller ikoner.
- 120 forskjellige ikoner til utvalg.
- Displaylysstyrke kan stilles inn i normalmodus/nattmodus.
- Lysatmosfære kan stilles inn via undermeny.

Tekniske data

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| KNX medium: | TP256 |
| Strømforbruk KNX: | 8 til 14 mA |
| Tilkobling KNX: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Antall innganger: | 2 |
| Lengde ledningssett: | 25 cm, kan forlenges til maks. 5 m |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Monteringsdybde: | 20,8 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 5 til 93 % (ingen kondens) |

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveringsomfang

- KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
 - 3-tråds ledningssett inkludert i leveringsomfanget.
 - Bæring inkludert i leveringsomfanget.
-