



## Tastsensor 4.95, 24 V enkel



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  hvit        | 5051 003        | 1  |    | 4010337074960 |
|  antrasitt | 5051 028        | 1  |    | 4010337074977 |

### Egenskaper

- Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
- Kontrollpanel i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ).
- To hvite status-LED-er per vippe.
- Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

### Tekniske data

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Trykknapp                |                     |
| - Nominell spenning:     | AC/DC 24 V SELV     |
| - Maks. strømbelastning: | 20 mA per trykknapp |
| - Utgangsmotstand:       | 880 Ω               |
| LED                      |                     |
| - Nominell spenning:     | DC 24 V SELV        |
| - Strømforbruk:          | ca. 1 mA per LED    |
| Temperatursensor:        | PT1000, klasse B    |
| Beskyttelsesklasse:      | III                 |
| Monteringsdybde:         | 16 mm               |
| Omgivelsestemperatur:    | -5 °C til +45 °C    |

## **Merknader**

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
  - Profesjonell teksting med Gira tekstservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
  - Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
-