© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tastsensor 4.95, 24 V enkel**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| hvit | 5051 003 | 1 | | 4010337074960 |
| antrasitt | 5051 028 | 1 | | 4010337074977 |

**Egenskaper**

- Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
- Kontrollpanel i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ).
- To hvite status-LED-er per vippe.
- Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Trykknapp | |
| - Nominell spenning: | AC/DC 24 V SELV |
| - Maks. strømbelastning: | 20 mA per trykknapp |
| - Utgangsmotstand: | 880 Ω |
| LED | |
| - Nominell spenning: | DC 24 V SELV |
| - Strømforbruk: | ca. 1 mA per LED |
| Temperatursensor: | PT1000, klasse B |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Monteringsdybde: | 16 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Merknader**

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
- Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

---