


## Trykknapp-busskobler vannbeskyttet påvegg dobbel med 1-punktsbetjening for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	5161 30 4500250	1		4010337500087

Trykknapp-busskobler er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

### Egenskaper

#### Knappfunksjon

- Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
- Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- el. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametres (OPP, NED, ingen reaksjon).
- Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
- Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
- Ved ettpunktsbetjening (vippen står skrått) kan vippen bare betjenes på én side (nede).
- trykknapp-busskobler i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).

### Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesgrad:	IP44
Beskyttelsesklasse:	III
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 93 % (ingen kondens)

## Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---