


## Trykknapp-busskobler vannbeskyttet påvegg dobbel med 2-punktsbetjening for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	5162 30 4500251	1		4010337500094

Trykknapp-busskobler er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

### Egenskaper

#### Knappfunksjon

- Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
- Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- el. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametres (OPP, NED, ingen reaksjon).
- Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
- Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
- Ved 2-punktsbetjening (vippen rett) kan vippen betjenes på begge sider (f.eks. oppe/nede).
- trykknapp-busskobler i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).
- Betjeningskonseptene vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn.

#### Vippefunksjon

- Kobling, dimming og persienne.
- Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametres (på, av, snu, ingen reaksjon).
- Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametres (lysere-på, mørkere-av, lysere/mørker-snu, lysere-snu, mørkere-snu, ingen reaksjon).
- Kommando ved vippeaktivering kan parametres (vippe oppe: opp / vippe nede: ned, vippe oppe: ned / vippe nede: opp).

### Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesgrad:	IP44

Beskyttelsesklasse:	III
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 93 % (ingen kondens)

---

## Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---