


eNet server



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  Tavlemontert | 5301 00 4509200 | 1 | | 4010337591306 |

Egenskaper

- Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
- Visualisering for iOS- og Android-smarttelefoner.
- Visualisering for iOS- og Android-nettbrett.
- Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værvarsel.
- Visualiseringsfunksjoner (kobling, dimming, DALI, sensorer, styring av persienner, rullegardiner og markiser, tado-varmeregulering, scener, statusindikering, favoritter, varsler).
- Kompatibel med Gira One systemet.
- Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
- Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 koblingsur med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis-så-regler med opptil 32 betingelser, handlinger, senere-handlinger via visualiseringen.
- Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, Gira G1 eller PC med Windows®).
- Opprett opptil 10 ulike brukerkontoer.
- Enkel brukeradministrasjon med eNet SMART HOME-visualisering.
- Visualisering av energisensorer.
- Import/eksport av prosjektfiler.
- Enkel prosjektsammenligning med eNet SMART HOME connect.
- Update og konfigurering av eNet SMART HOME-apparater.
- Integret telegramlogging for diagnose.
- Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
- Trådløs sender og mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte apparater (eNet trådløs tavlemontert mottaksmodul er ikke nødvendig).
- Intern eNet-antenne og WLAN-antenne.
- Eksterne eNet-antennene og WLAN-antennene kan tilkobles.

Høy sikkerhet

- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM 128 bit) forhindrer innsyn fra utenforstående.
- Helkryptert fjerntilgang via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 forhindrer innsyn fra utenforstående.
- Helkryptert fjernvedlikehold via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) forhindrer innsyn fra utenforstående.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nominell spenning: | DC 12 V SELV |
| Strømforbruk: | 400 mA |
| Inngangseffekt | |
| - Drift: | maks. 6 W |
| - Standbymodus: | maks. 2 W |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| IP-kommunikasjon | |
| - LAN: | Ethernet 10/100 Mbit |
| - WLAN: | 2,4 GHz, IEEE 802.11g |
| IP-forbindelser: | maks. 8 |
| Radiofrekvens: | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m |
| Dataledning: | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |
| Lengde på dataledningen: | maks. 3 m |
| Antall eNet tavlemontert-moduler: | maks. 32 |

Merknader

- Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottaks kvalitet.
- Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ekstraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
- Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
- For spenningsforsyning i fordelerskapet kreves spenningsforsyning.
- Ikke kompatibel med Gira trådløs buss-systemet.

Mål

| | |
|----------------------|---|
| Delingsenheter (DE): | 6 |
|----------------------|---|
