


eNet trådløs diagnosetester



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5304 00 4509296	1		4010337774006

Egenskaper

- Indikering av signalkvalitet til utvalgte eNet-apparater og statusmeldinger med LED.
- Visning av radiosignaler fra ikke eNet trådløs sendere.
- Inn-, utkobling av repeaterfunksjonen til nettdrevne aktuatorer, sendere og energisensorer.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 3 V
Batteri	
- Type:	1 x CR 2450N
- UN-nr.:	3091
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
- Diagnose er kun mulig ved inaktiv radiokryptering (AES CCM 128). Radiokrypteringen blir aktivert el. deaktivert via eNet server versjon 2.0.

Leveringsomfang

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
