


eNet trådløs håndsender, 2-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 antrasitt	5352 10 4509255	1		4010337774082

Egenskaper

- To taster hører til én kanal.
- Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
- Status-LED.
- Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet server:

- Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
- Signalisering av overføringsstatusen utkoblbar.
- Betjeningssperrer.
- Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
- Konfigurering av sceneknapp via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsning av handlinger, scener og koblingsur.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 3 V
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091
Mål	
- B x H x D:	40,5 x 55 x 15 mm

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
