


## eNet trådløs håndsender 4-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 antrasitt	5354 10 4509254	1		4010337774099

### Egenskaper

- To taster hører til én kanal.
- Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
- Status-LED.
- Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet server:

- Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
- Signalisering av overføringsstatusen utkoblbar.
- Betjeningssperrer.
- Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
- Konfigurering av sceneknapp via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsning av handlinger, scener og koblingsur.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

### Tekniske data

Nominell spenning:	DC 3 V
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091
Mål	
- B x H x D:	53 x 93 x 15,5 mm

### Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

---

## Leveringsomfang

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.

---