









## System 3000 touchpåsats System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5365 01	1/5		4010337096856
 renhvit glans	5365 03	1/5		4010337096863
 renhvit silkematt	5365 27	1/5		4010337096887
 antrasitt	5365 28	1/5		4010337096894
 aluminiumsfarget	5365 26	1/5		4010337096870
 svart matt	5365 005	1/5		4010337096917
 grå matt	5365 015	1/5		4010337107071
 rustfritt stål	5365 600	1/5		4010337096900

## Egenskaper

- Styres med lett berøring eller sveiping på brukergrensesnittet.
- Tre lysstyrkeverdier kan lagres, med System 3000 dimmeinnsats.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
- Sperrefunksjon, med System 3000 persiennestyreinnsats.
- Statusvisning via LED-lystlist som viser lysstyrke eller avskjermingsposisjon.
- Permanent eller kortvarig statusvisning (statusvisningen slukker etter 5 sekunder uten berøring).
- Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

---

## Tekniske data

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

---