









## System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m standard System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5373 01	1/5		4010337049692
 renhvit glans	5373 03	1/5		4010337049708
 renhvit silkematt	5373 27	1/5		4010337049821
 antrasitt	5373 28	1/5		4010337049838
 aluminiumsfarget	5373 26	1/5		4010337049715
 svart matt	5373 005	1/5		4010337049845
 grå matt	5373 015	1/5		4010337087274
 rustfritt stål (lakkert)	5373 600	1/5		4010337049999

## Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

---

## Tekniske data

Registreringsvinkel:	180°
Lysstyrkeverdi	
- Kan justeres:	ca. 5 til 500 lux
- Fast:	Dagmodus
Følsomhet:	25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Etterløpstid:	ca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 1,10 m	
- Registreringsområde forover:	maks. 32 m
- Rekkevidde på hver side:	maks. 19 m
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C

---

## Merknader

- Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

---

## Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
-