© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5374 01	1/5		4010337048336
 renhvit glans	5374 03	1/5		4010337048459
 aluminiumsfarget (lakkert)	5374 26	1/5		4010337048992
 renhvit silkematt	5374 27	1/5		4010337049517
 antrasitt	5374 28	1/5		4010337049524
 svart matt (lakkert)	5374 005	1/5		4010337049531
 grå matt (lakkert)	5374 015	1/5		4010337087281
 rustfritt stål (lakkert)	5374 600	1/5		4010337049548

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

- Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Tidsurfunksjon.
- Automatisk meldedrift (blinkende).
- Manuell meldedrift (blinkende).

Tekniske data

Registreringsvinkel:	180°
Lysstyrkeverdi	
- Kan justeres:	ca. 5 til 500 lux
- Fast:	Dagmodus
Følsomhet:	0, 25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad	
- System 55, system 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Etterløpstid:	10 s til 60 min
Monteringshøyde opptil 1,10 m	
- Registreringsområde forover:	maks. 32 m
- Rekkevidde på hver side:	maks. 19 m
Overføringskapasitet:	maks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkevidde:	type 10 m
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
