

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5375 70	1/5		4010337118466
 renhvit silkematt (lakkert)	5375 72	1/5		4010337118473
 antrasitt (lakkert)	5375 73	1/5		4010337118442
 svart matt (lakkert)	5375 74	1/5		4010337118480
 grå matt (lakkert)	5375 76	1/5		4010337118459

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske data

Registreringsvinkel:	180°
Lysstyrkeverdi	
- Kan justeres:	ca. 5 til 500 lux
- Fast:	Dagmodus
Følsomhet:	25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Etterløpstid:	ca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 2,20 m	
- Registreringsområde forover:	maks. 15 m
- Rekkevidde på hver side:	maks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m	
- Registreringsområde forover:	maks. 10 m
- Rekkevidde på hver side:	maks. 9 m
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C