

## System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort BT System 55



| Spesifikasjon                                                                                                  | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans               | 5376 01         | 1  |    | 4010337050261 |
|  renhvit glans              | 5376 03         | 1  |    | 4010337050537 |
|  renhvit silkematt          | 5376 27         | 1  |    | 4010337050612 |
|  antrasitt                  | 5376 28         | 1  |    | 4010337050636 |
|  aluminiumsfarget (lakkert) | 5376 26         | 1  |    | 4010337050575 |
|  svart matt (lakkert)       | 5376 005        | 1  |    | 4010337050650 |
|  grå matt (lakkert)         | 5376 015        | 1  |    | 4010337087304 |
|  rustfritt stål (lakkert)   | 5376 600        | 1  |    | 4010337050674 |

## Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

- Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Tidsurfunksjon.
- Alarmfunksjon.

---

## Tekniske data

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Registreringsvinkel:           | 180°                    |
| Lysstyrkeverdi                 |                         |
| - Kan justeres:                | ca. 5 til 500 lux       |
| - Fast:                        | Dagmodus                |
| Følsomhet:                     | 0, 25, 50, 75, 100 %    |
| Beskyttelsesgrad               |                         |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                    |
| - TX_44:                       | IP44                    |
| Etterløpstid:                  | ca. 10 sek. til 60 min. |
| Monteringshøyde opptil 2,20 m  |                         |
| - Registreringsområde forover: | maks. 15 m              |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 10 m              |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m  |                         |
| - Registreringsområde forover: | maks. 10 m              |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 9 m               |
| Overføringskapasitet:          | maks. 2,5 mW, klasse 2  |
| Senderekkevidde:               | type 10 m               |
| Omgivelsestemperatur:          | -20 °C til +45 °C       |

