

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort BT System 70



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5376 70 | 1 | | 4010337118411 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 5376 72 | 1 | | 4010337118428 |
|  antrasitt (lakkert) | 5376 73 | 1 | | 4010337118398 |
|  svart matt (lakkert) | 5376 74 | 1 | | 4010337118435 |
|  grå matt (lakkert) | 5376 76 | 1 | | 4010337118404 |

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

- Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsets.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Tidsurfunksjon.
- Alarmfunksjon.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Registreringsvinkel: | 180° |
| Lysstyrkeverdi | |
| - Kan justeres: | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast: | Dagmodus |
| Følsomhet: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Beskyttelsesgrad | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Etterløpstid: | ca. 10 sek. til 60 min. |
| Monteringshøyde opptil 2,20 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 15 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 10 m |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 10 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 9 m |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde: | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +45 °C |
