






System 3000 bevegelsesdetektorpåsets 1,10 m Standard med ELT System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5379 70	1/5		4010337124917
 renhvit silkematt (lakkert)	5379 72	1/5		4010337124924
 antrasitt (lakkert)	5379 73	1/5		4010337124931
 svart matt (lakkert)	5379 74	1/5		4010337124948
 grå matt (lakkert)	5379 76	1/5		4010337124955

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Justerbar etterløpsti
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomhet fastsatt til 75 %.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsets eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsets.

Tekniske data

Registreringsvinkel:	180°
Etterløpstid - Kan justeres:	10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi - Kan justeres: - Fast:	ca. 5 til 500 lux Dagmodus
Følsomhet - fast innstilt på:	75 %
Beskyttelsesgrad - System 55, Gira F100: - TX_44:	IP20 IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: - Rekkevidde på hver side:	maks. 32 m maks. 19 m
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C

Merknader

- Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.
-

Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
-