









System 3000 romtermostat Display System 55



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 5393 01 | 1/5 | | 4010337055112 |
|  renhvit glans | 5393 03 | 1/5 | | 4010337055129 |
|  renhvit silkematt | 5393 27 | 1/5 | | 4010337055174 |
|  aluminiumsfarget | 5393 26 | 1/5 | | 4010337055167 |
|  antrasitt | 5393 28 | 1/5 | | 4010337055181 |
|  svart matt | 5393 005 | 1/5 | | 4010337055235 |
|  grå matt | 5393 015 | 1/5 | | 4010337087311 |
|  rustfritt stål | 5393 600 | 1/5 | | 4010337055211 |

Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningsperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Gangnøyaktighet per måned: | ± 10 s |
| Girreserve: | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
