







System 3000 romtermostat Display System 70



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5393 70 | 1/5 | | 4010337118664 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 5393 72 | 1/5 | | 4010337118671 |
|  antrasitt (lakkert) | 5393 73 | 1/5 | | 4010337118640 |
|  svart matt (lakkert) | 5393 74 | 1/5 | | 4010337118688 |
|  grå matt (lakkert) | 5393 76 | 1/5 | | 4010337118657 |

Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøle drift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningssperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Gangnøyaktighet per måned: | ± 10 s |
| Girreserve: | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
