


System 3000 relékoblingsinnsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5403 00 1400325	1/5		4010337048282

Egenskaper

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
- Adaptiv nullpunktiskobling.
- Slaver kan tilkobles.
- Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
- Testdrift for funksjonstesten.
- Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

- Koblingsaktuatorkanal enkel eller varmeaktuator enkel.
- Sensorkanal enkel el. dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Temperaturregistrering.
- Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller som sensor for KNX for trådløs styring av andre enheter.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PBM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikkasjon nominell verdi, varmebehovstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon. Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang, frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener).

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm ohmsk:	16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 35 °C	
- HV-LED-lamper:	vanl. 400 W
- Kompaktyrør:	vanl. 500 W

- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2300 W
- Tronic-transformatorer:	1500 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Lysrør, ukompensert:	1200 VA
Koblingsstrøm motorer:	6 A
Kapazitiv last:	920 VA (115 µF)
Etterløpstid:	uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
