


DALI trådløs eNet styreenhet enkel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5422 00 4509293	1/5		4010337774198

Egenskaper

- DALI trådløs eNet styreenhet gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI lys.
- Felles betjening av alle tilkoblede DALI ballastapparater, broadcast.
- DALI forsyning for maks. tolv deltakere.
- Parallellkobling av opptil seks trådløse styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
- Scenedrift.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Kortslutnings- og overtemperaturvern.

Kan stilles inn med eNet server:

- Maksimal lysstyrke.
- Dimmehastighet.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 2 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Nominell spenning DALI:	DC 16 V
Utgangsstrøm:	maks. 24 mA

Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Mål - B x H:	53 x 28 mm

Merknader

- Monteres i apparatboks, påveggghus eller i inbyggingsadapter.
