


eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel Mini Enkel Mini



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  | 5423 00 4509284 | 1/5 | | 4010337774204 |

Egenskaper

- Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus: | maks. 0,5 W |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V: | 16 A / AC1 |
| Tilkoblingseffekt | |
| - Glødelamper: | 2300 W |
| - HV-halogenlamper: | 2000 W |
| - viklet transformator: | 1000 VA |
| - Tronic-trafo: | 1500 W |
| - Lysrør, ukompensert: | 920 VA |
| - LED-lamper: | vanl. 500 W |
| - Kompaktlysrør: | vanl. 500 W |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Kapasitiv last: | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingstverrsnitt: | maks. 4 mm ² |
| Radiofrekvens: | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m |
| Mål: | Ø 53,0 H 28,0 mm |

Merknader

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggingsadapter.
-