© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel Mini Enkel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5423 00 4509284	1/5		4010337774204

Egenskaper

- Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Slutte- og bryteevne AC 230 V:	16 A / AC1
Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
- LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 500 W
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Mål:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
