


## eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel Mini Enkel Mini



| Spesifikasjon   | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  | 5423 00<br>4509284 | 1/5 |    | 4010337774204 |

### Egenskaper

- Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

### Tekniske data

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominell spenning:             | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Beredskapsmodus:               | maks. 0,5 W        |
| Omgivelsestemperatur:          | -25 °C til +70 °C  |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V: | 16 A / AC1         |
| Tilkoblingseffekt              |                    |
| - Glødelamper:                 | 2300 W             |
| - HV-halogenlamper:            | 2000 W             |
| - viklet transformator:        | 1000 VA            |
| - Tronic-trafo:                | 1500 W             |
| - Lysrør, ukompensert:         | 920 VA             |
| - LED-lamper:                  | vanl. 500 W        |
| - Kompaktlysrør:               | vanl. 500 W        |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Kapasitiv last:          | 690 VA (560 µF)         |
| Tilkoblingstverrsnitt:     | maks. 4 mm <sup>2</sup> |
| Radiofrekvens:             | 868,0 til 868,6 MHz     |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m               |
| Mål:                       | Ø 53,0 H 28,0 mm        |

---

## **Merknader**

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggingsadapter.
-