


eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator dobbel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5425 00 4509286	1/5		4010337774228

Egenskaper

- eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator muliggjør kobling av belysning og motorer.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator felles for begge utganger.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Slutte- og bryteevne AC 230 V:	16 A / AC1
Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
- LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 500 W

- Motorer:	450 W
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Mål:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Merknader

- Monteres i apparatboks, påveggghus eller i inbyggingsadapter.
