© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator dobbel Mini**




| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 5425 00<br>4509286 | 1/5 | | 4010337774228 |

**Egenskaper**

- eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator muliggjør kobling av belysning og motorer.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator felles for begge utganger.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus: | maks. 0,5 W |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V: | 16 A / AC1 |
| Tilkoblingseffekt | |
| - Glødelamper: | 2300 W |
| - HV-halogenlamper: | 2000 W |
| - viklet transformator: | 1000 VA |
| - Tronic-trafo: | 1500 W |
| - Lysrør, ukompensert: | 920 VA |
| - LED-lamper: | vanl. 500 W |
| - Kompaktlysrør: | vanl. 500 W |
| - Motorer: | 450 W |
| - Kapasitiv last: | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingstverrsnitt: | maks. 4 mm² |
| Radiofrekvens: | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m |
| Mål: | Ø 53,0 H 28,0 mm |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Merknader**

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

---