


eNet trådløs persienneaktuator enkel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5427 00 4509294	1/5		4010337774235

Egenskaper

- eNet trådløs persienneaktuator gjør det mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiener, rullegardiner eller markiser.
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
- Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
- Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

- Omstyringstid ved skifte av retning.
- Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
- Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- Reaksjon etter svikt ved nettspenningen.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Tilkoblingseffekt motorer:	1000 W
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Mål:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Merknader

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggingsadapter.
