© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

eNet trådløs dimmeaktuator enkel 20 – 500 W/VA



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5430 00 4509289	1		4010337774259

Egenskaper

- eNet trådløs dimmeaktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- Egenskaper som beskytter lampen.
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
- Scenedrift.
- Statusvisning med LED.
- Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
- Kortslutnings- og overtemperaturvern.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

- Maksimal lysstyrke.
- Dimmeprosedyre.
- Dimmehastighet.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimmingsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:	maks. 4 W
Standbymodus:	maks. 0,3 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	20 til 500 W
- HV-halogenlamper:	20 til 500 W
- viklet transformator:	20 til 500 VA
- viklet transformator med LS-LED:	20 til 100 VA
- Tronic-trafo:	20 til 500 W
- elektronisk transformator med LS-LED:	vanl. 20 til 100 W
- LED-lamper:	vanl. 3 til 100 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 3 til 100 W
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm²
Lengde på dataledningen:	maks. 3 m

Merknader

- For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE):	2
