


eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5433 00 4509287	1		4010337774273

Egenskaper

- eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	maks. 0,2 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Slutte- og bryteevne AC 230 V:	16 A / AC1
Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
- LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysør:	vanl. 500 W
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm²

Lengde på dataledningen: maks. 3 m

Merknader

- For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
