GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

eNet trådløs universalsender dobbel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5453 00 4509262	1/5		4010337774310

Egenskaper

- eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
- Med den eNet trådløse universalsenderen kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede eNet trådløse mottakere.
- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
- Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen.
- Tilkobling av ekstern status-LED.
- Visning av overføringsstatus.
- Driftsmoduser: Enkel bryter/dimming/persienne, enkel automatikkfunksjon, dobbel bryter/dimmer/tastedrift, dobbel automatikkfunksjon.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Nominell spenning:	AC 110 V til 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	0,5 W
Innganger	
- Ledningslengde:	maks. 100 m
- Inngangsstrøm:	2 mA
- Signalvarighet:	min. 200 ms
Utgang status-LED	
- Nominell spenning:	AC 110 V til 230 V
- Utgangsstrøm:	40 mA
Mål:	Ø 53,0 H 23,0 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.