GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Bærering Modular Jack dobbel Bærering MJ-01 til MJ-10



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Bærering MJ-01	5601 00 6944031	1/10		4010337460015
 Bærering MJ-02	5602 00 6944032	1/10		4010337460022
 Bærering MJ-03	5603 00	1/10		4010337460039
 Bærering MJ-04	5604 00 6944034	1/10		4010337460046
 Bærering MJ-05	5605 00 6944035	1/10		4010337460053
 Bærering MJ-06	5606 00 6944036	1/10		4010337460060
 Bærering MJ-07	5607 00 6944037	1/10		4010337460077
 Bærering MJ-08	5608 00 6944038	1/10		4010337460084
 Bærering MJ-09	5609 00 6944039	1/10		4010337460091

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com



Bærering MJ-10	5610 00 6944040	1/10	4010337460107

Tekniske data

Mål

- MJ-01, MJ-02, MJ-07:	B 14,8 x 19,5 mm
- MJ-03:	B 14,8 x H 20,0 mm
- MJ-04, MJ-09:	B 14,8 x 19,3 mm
- MJ-05:	B 16,7 x H 17,3 mm
- MJ-06:	B 15,9 x H 18,3 mm
- MJ-08:	B 14,8 x H 19,0 mm
- MJ-10:	B 16,1 x H 18,5 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- Egnet for kanalinstallasjon.