© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats RCA-audio Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5631 03 6944045	1/5		4010337460282
 svart matt	5631 10 6944046	1/5		4010337460299

Tekniske data

Monteringsdybde	
- Kobling:	min. 10 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:Kaiser Elektronic-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.