



DVI-innsats (24+5) Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5644 03 6944084	1/5		4010337460732
 svart matt	5644 10 6944085	1/5		4010337460749

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 12 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnenfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40