© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelsko/loddeforbindelse



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5665 03 6944147	1		4010337461456
 svart matt	5665 10 6944148	1		4010337461463

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt	
- maksimum:	1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum:	1 x 4 mm² (11 AWG)

Merknader

- Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:Kaiser Elektronic-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.