© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Innsats WBT-0708 Cu nextgen™ Kabelsko/loddeforbindelse



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5666 03 6944150	1		4010337461487
 svart matt	5666 10 6944151	1		4010337461494

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt	
- maksimum:	1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum:	1 x 4 mm² (11 AWG)

Merknader

- Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:Kaiser Elektronic-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.