© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**HDMI-innsats dobbel Kobling**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  renhvit glans | 5671 03<br>6944165 | 1/5 | | 4010337461647 |
|  svart matt | 5671 10<br>6944166 | 1/5 | | 4010337461654 |

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde | |
| - Kobling: | min. 20 mm |

**Merknader**

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:Kaiser Elektronic-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.