

Innsats HDMI, USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm Kobling HDMI+USB, overgangskabel mini jack



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5680 03	-	-	4010337461913
 svart matt	5680 10	-	-	4010337461920

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 39 mm
- Overgangskabel: min. 51 mm

Lengde på overgangskabelen: 200 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40